

Vergelijk altijd nok, groefbreedte, steek van de gaten en boutgatdiameter!

zachte stalen klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
2724	recht	40	60	137	19,03	12,7	76	17
2724L	aangeschuind	40	60	155	19,03	12,7	76	17
2081	recht	40	60	137	19,05	12,7	76	13

aluminium klauwen

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG15MDA	aangeschuind	64	76	165	19,1	12,7	76,2	M16
TG15MDA1	aangeschuind	64	102	165	19,1	12,7	76,2	M16
TG15MDA5	aangeschuind	64	127	165	19,1	12,7	76,2	M16
TG15HDA	aangeschuind	64	76	165	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDA1	aangeschuind	64	102	165	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDA5	aangeschuind	64	127	165	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDA-M20	aangeschuind	64	76	165	19,1	12,7	76,2	M20
TG15HDA1-M20	aangeschuind	64	102	165	19,1	12,7	76,2	M20
TG15HDA5-M20	aangeschuind	64	127	165	19,1	12,7	76,2	M20

aluminium segmentklauwen

artikel	Ø	hoogte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø
TG15MDP	381	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG15MDP1	381	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG15MDP6	381	152	19,1	12,7	76,2	M16
TG1815MDP	457	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG1815MDP1	457	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG2115MDP	533	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG2115MDP1	533	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG2415MDP	610	76	19,1	12,7	76,2	M16
TG2415MDP1	610	102	19,1	12,7	76,2	M16
TG15HDP	381	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDP1	381	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDP6	381	152	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG1815HDP	457	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG1815HDP1	457	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2115HDP	533	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2115HDP1	533	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2415HDP	610	76	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG2415HDP1	610	102	19,1	12,7	76,2	3/4"
TG15HDP-M20	381	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG15HDP1-M20	381	102	19,1	12,7	76,2	M20
TG15HDP6-M20	381	152	19,1	12,7	76,2	M20
TG1815HDP-M20	457	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG1815HDP1-M20	457	102	19,1	12,7	76,2	M20
TG2115HDP-M20	533	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG2115HDP1-M20	533	102	19,1	12,7	76,2	M20
TG2415HDP-M20	610	76	19,1	12,7	76,2	M20
TG2415HDP1-M20	610	102	19,1	12,7	76,2	M20

harde omkeerbare opzetklauwen

artikel	breedte	hoogte	lengte	nok	groefbreedte	gatafstand	boutgat Ø	staphoogte
---------	---------	--------	--------	-----	--------------	------------	-----------	------------

Standaard bij klauwplaten met gedeelde klauwen, merk afhankelijk.

Uitdraaigereedschap

artikel	Ø (mm)	aantal	
ADS	uitdraairingen	36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm
2000	uitdraairingen	67	uitdraairingen van 14 tot 146 mm olopend met 2 mm



ADS

2000

Onderhoud

artikel

K05 vetpatroon 500 gram

K05 vetbus 1000 gram

Accessoires

artikel

CP12055

Chuck Puck

flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in een gat van 49-54 mm



Chuck Puck